


87410001 MG160MB 60 Hz

Rapport mesure sonore			
Mesure Puissance Sonore selon norme DS/ISO-3743			
Type de moteur: MG160MB	Référence produit: 87410001	Diamètre du ventilateur: D210 [mm]	
P2: 15 [CV]	U: 440 [V]	Pôle: 2	Fréquence: 60 [Hz]

Remarques: La valeur déclarée d'émission sonore, ne prend pas en considération des variations de production et des incertitudes de mesure. La valeur fournie peut donc être jusqu'à 3 dB supérieure, que la valeur pour l'unité de production moyenne.

Testé à:

Niveau bande sonore [db]									
Fréquence centrale	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Puissance sonore	64,9	66,9	73,6	72,5	71,5	67,6	64,5	77,6	78,7
Niveau re: 1 pW									
Pression sonore moyenne à 1m. re: 20 UPa	52,4	54,4	61,1	60,0	59,0	55,1	52,0	65,1	66,2



Initiales: KIR N° fichier: LY 27.06.2008