

# 86D15905 MG90SB 50 Hz

Lydmålingsrapport  
Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743

|                   |                      |                               |
|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| Motortype: MG90SB | Produktnr.: 86D15905 | Ventilatordiameter: D128 [mm] |
| P2: 1.1 [kW]      | U: 400 [V]           | Pol: 4                        |
|                   |                      | Frekvens: 50 [Hz]             |


**Bemærkninger:** Den deklarerede støjafgivelse tager ikke højde for produktionsudsving og måle usikkerheder. Den deklarerede værdi kan derfor være op til 3 dB højere end værdien for den gennemsnitlige produktionsenhed.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsniveau [dB]

| Centerfrekvens                                 | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Lydeffekt<br>Niveau vedr.: 1 pW                | 44,5 | 45,7 | 48,9 | 52,9 | 48,5 | 43,3 | 33,4 | 55,5  | 56,3    |
| Gennemsnitligt lydtryk<br>Ved 1m. vedr: 20 UPa | 32,5 | 33,8 | 37,0 | 40,9 | 36,5 | 31,3 | 21,4 | 43,6  | 44,4    |

Lydtryk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2



Initialer: KIR

Filnummer: LY19150-13.08.2007