

# 86901742 MG80A 50 Hz

## Izveštaj o mjeranju zvuka Mjerenje zvučnog pritiska prema DS/ISO-3743

|                   |                          |                                |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Tip motora: MG80A | Broj proizvoda: 86901742 | Promjer ventilatora: D124 [mm] |
| P2: 0.55 [kW]     | U: 400 [V]               | Stub: 4                        |
|                   |                          | Frekvencija: 50 [Hz]           |


**Napomene:** Navedena vrijednost emisije buke ne uključuje varijacije u proizvodnji i nesigurnosti pri mjeranju. Stoga navedena vrijednost može biti do 3 db veća od vrijednosti za prosječnu proizvodnu jedinicu.

Testirano na:

### Oktavni nivo buke [db]

| Središnja frekvencija                           | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Snaga zvuka<br>Nivo re: 1 pW                    | 38,2 | 37,7 | 46,7 | 46,4 | 45,4 | 36,1 | 27,5 | 50,7  | 51,5    |
| Prosječni zvučni pritisak<br>na 1 m, re: 20 UPa | 26,4 | 25,9 | 34,8 | 34,6 | 33,6 | 24,3 | 15,7 | 38,9  | 39,7    |

### Zvučni pritisak je izračunat prema ISO/DIS 11203 metodi Q2



Inicijali: KIR

Br. datoteke: LY20119-27.11.2007