

85727417 MGE132SC 50 Hz

Ses Ölçüm Raporu DS/ISO-3743'e göre Ses Basıncı ölçümü

Motor tipi: MGE132SC

Ürün numarası: 85727417

Fan çapı: D158 [mm]

P2: 5.5 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 2

Frekans: 50 [Hz]


Açıklamalar: Deklare edilen ses emisyon değeri ortalama ürün için 3dB fazla olabilir.

Test edilmiştir: 1500 (boşta) rpm

Oktav Bant Seviyesi[db]

Merkez Frekansı	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ses gücü Seviye : 1 pW	57,6	57,9	61,7	64,7	62,5	58,7	52,2	68,6	69,2
Ortalama Ses Basıncı 1m. de re: 20 UPa	45,3	45,6	49,4	52,4	50,2	46,4	39,9	56,3	56,9

Ses basıncı,ISO/DIS 11203 Q2 yöntemine göre hesaplanmıştır



Ad ve soyadın ilk harfleri: KİBosya no.: LY05144-03.12.2004

Ses Ölçüm Raporu
DS/ISO-3743'e göre Ses Basıncı ölçümü

Motor tipi: MGE132SC

Ürün numarası: 85727417

Fan çapı: D158 [mm]

P2: 5.5 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 2

Frekans: 50 [Hz]


Açıklamalar: Deklare edilen ses emisyon değeri ortalama ürün için 3dB fazla olabilir.

Test edilmiştir: 2250 (boşta) rpm

Oktav Bant Seviyesi[db]

Merkez Frekansı	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ses gücü	63,6	67,1	71,4	73,9	72,0	67,6	60,0	77,9	78,4
Seviye : 1 pW									
Ortalama Ses Basıncı 1m. de re: 20 UPa	51,3	54,8	59,1	61,6	59,7	55,2	47,7	65,5	66,1

Ses basıncı,ISO/DIS 11203 Q2 yöntemine göre hesaplanmıştır



Ad ve soyadın ilk harfleri: KİBosya no.: LY05143-03.12.2004

Ses Ölçüm Raporu
DS/ISO-3743'e göre Ses Basıncı ölçümü

Motor tipi: MGE132SC

Ürün numarası: 85727417

Fan çapı: D158 [mm]

P2: 5.5 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 2

Frekans: 50 [Hz]


Açıklamalar: Deklare edilen ses emisyon değeri ortalama ürün için 3dB fazla olabilir.

Test edilmiştir: 3000 (boşta) rpm

Oktav Bant Seviyesi[db]

Merkez Frekansı	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ses gücü	68,2	73,9	78,2	80,0	79,2	75,8	66,9	84,7	85,1
Seviye : 1 pW									
Ortalama Ses Basıncı 1m. de re: 20 UPa	55,9	61,6	65,9	67,6	66,9	63,4	54,6	72,4	72,8

Ses basıncı,ISO/DIS 11203 Q2 yöntemine göre hesaplanmıştır



Ad ve soyadın ilk harfleri: KİBosya no.: LY05142-03.12.2004

Ses Ölçüm Raporu
DS/ISO-3743'e göre Ses Basıncı ölçümü

Motor tipi: MGE132SC

Ürün numarası: 85727417

Fan çapı: D158 [mm]

P2: 5.5 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 2

Frekans: 50 [Hz]


Açıklamalar: Deklare edilen ses emisyon değeri ortalama ürün için 3dB fazla olabilir.

Test edilmiştir: 3600 (boşta) rpm

Oktav Bant Seviyesi[db]

Merkez Frekansı	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ses gücü	71,3	77,8	82,4	84,3	84,1	81,8	72,3	89,5	89,7
Seviye : 1 pW									
Ortalama Ses Basıncı 1m. de re: 20 UPa	59,0	65,5	70,1	72,0	71,8	69,5	59,9	77,2	77,4

Ses basıncı,ISO/DIS 11203 Q2 yöntemine göre hesaplanmıştır



Ad ve soyadın ilk harfleri: KİBosya no.: LY05141-03.12.2004