

85D08528 MG160LB 50 Hz

Ses Ölçüm Raporu DS/ISO-3743'e göre Ses Basıncı ölçümü

Motor tipi: MG160LB

Ürün numarası: 85D08528

Fan çapı: D210 [mm]

P2: 18.5 [kW]

Pol: 2

Açıklamalar: Deklare edilen ses emisyon değeri ortalama ürün için 3dB fazla olabilir.

Test edilmiştir:

Oktav Bant Seviyesi[db]

Merkez Frekansı	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ses gücü Seviye : 1 pW	63,1	65,2	68,5	69,1	66,1	63,2	60,0	73,2	74,2
Ortalama Ses Basıncı 1m. de re: 20 UPa	50,6	52,7	56,0	56,6	53,6	50,7	47,5	60,7	61,8

Ses basıncı,ISO/DIS 11203 Q2 yöntemine göre hesaplanmıştır

