

86187517 MG132SB 50 Hz

Raport măsurare sunet
Măsuratori putere sonoră conform cu DS/ISO-3743

Tip motor: MG132SB	Cod produs: 86187517	Diametru ventilator: D128 [mm]
P2: 5.5 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 4
Frecvență: 50 [Hz]		


Remarci: Valoarea emisiei de zgomot declarată nu ia în considerare variațiile de producție și incertitudinile de măsurare. Prin urmare, valoarea declarată poate fi cu până la 3 dB mai mare decât valoarea pentru unitatea de producție medie.

Testat la:

Nivel banda octave [db]

Center Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Putere sonoră Nivel re: 1 pW	47,4	50,1	58,1	60,3	49,6	46,6	39,0	62,0	63,1
Presiune acustică medie la 1m. re: 20 UPa	35,2	37,9	49,9	48,1	37,4	34,4	26,8	49,8	50,9

Presiunea sonoră calculată conform metodei ISO / DIS 11203 Q2



Inițiale: KIR Fișier nr.: LY 18.03.2010