

85905878 MG160LB 50 Hz

Melunmittausraportti Äänentehon mittaus DS/ISO-3743 mukaisesti

Moott.tpi: MG160LB

Tuotenumero: 85905878

Tuulettimen halk.: D210 [mm]

P2: 18.5 [kW]

U: 400 [V]

Pylväs: 2

Taajuus: 50 [Hz]


Huomautukset: Ilmoitetussa melutasossa ei huomioida valmistusvaihteluja ja mittaushetkoja. Ilmoitettu arvo voi siten olla jopa 3 dB korkeampi kuin keskimääräinen tuotantolaitteen arvo.

Testannut:

Oktaavikaistataso [db]

Keskitaajuus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Äänenteho Taso: 1 pW	63,1	65,2	68,5	69,1	66,1	63,2	60,0	73,2	74,2
Keskim. äänenpaine 1 m etäisyydellä: 20 UPa	50,6	52,7	56,0	56,6	53,6	50,7	47,5	60,7	61,8

Äänenpaine laskettu ISO/DIS 11203 menetelmän Q2 mukaisesti



Nimikirj.: KIR

Tied.nro: LY 27.06.2008