

85900769 MG112MC 50 Гц

Протокол звукометрии  
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

|                     |                          |                         |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| Тип э.двиг: MG112MC | Номер продукта: 85900769 | Диам.вент-ра: D128 [мм] |
| P2: 4 [кВт]         | U: 400 [В]               | Полюс: 2                |
|                     |                          | Частота: 50 [Гц]        |


**Замечания:** Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на:

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

|                                                 |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Средняя частота                                 | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
| Звуковая мощность<br>Уровень ре: 1 pW           | 61,9 | 64,0 | 66,4 | 67,2 | 64,0 | 60,2 | 54,3 | 71,0  | 72,4    |
| Среднее звуковое давление<br>при 1м. ре: 20 UPa | 49,7 | 51,7 | 54,2 | 54,9 | 51,7 | 47,9 | 42,0 | 58,7  | 60,2    |

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR      № файла: LY15889-16.10.2006