

87352527 MG132MB 50 Hz

Informe medición sonora Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743

Tipo motor: MG132MB Código del producto: 87352527 Diám ventil.: D158 [mm]
P2: 7.5 [kW] U: 400 [V] Polo: 4 Frecuenc.: 50 [Hz]


Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

| Frecuencia central | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|--|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Potencia sonora Nivel re: 1 pW | 52,3 | 53,9 | 57,9 | 60,4 | 53,3 | 50,9 | 42,6 | 62,8 | 64,0 |
| Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa | 40,0 | 41,7 | 45,7 | 48,2 | 41,1 | 38,7 | 30,3 | 50,5 | 51,7 |

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR

Archivo: LY 18.03.2010