

87360261 MG132SB 60 Hz

Informe medición sonora			
Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743			
Tipo motor: MG132SB	Código del producto: 87360261	Diám ventil.: D128 [mm]	
P2: 7.5 [HP]	U: 440 [V]	Polo: 4	Frecuenc.: 60 [Hz]


Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	50,8	53,1	54,7	66,0	55,2	49,6	42,1	66,8	67,0
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	38,6	40,8	42,5	53,8	43,0	37,3	29,8	54,5	54,8

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR Archivo: LY 18.03.2010