

85905106 MG90LC 50 Hz

Helimõõtearuanne Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743

Moot. tüüp: MG90LC

Toote kood: 85905106

Ventilaatori läbimõõt: D108 [mm]

P2: 2.2 [kW]

U: 400 [V]

Poolus: 2

Sagedus: 50 [Hz]


Märkused: Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmisseadme väärtus.

Katsetatud:

Oktaavriba tase [db]

Kesksagedus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Helivõimsus Tase re: 1 pW	58,5	59,0	61,3	62,3	62,6	57,6	51,2	67,5	68,5
Keskmine helirõhk 1m. re: 20 UPa	46,5	47,0	49,3	50,3	50,5	45,6	39,2	55,5	56,5

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2



Initiaalid: KIR

Reg-nr: LY15669-29.09.2006