

86905654 MG71B 60 Hz

Informe medición sonora			
Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743			
Tipo motor: MG71B	Código del producto: 86905654	Diám ventil.: D124 [mm]	
P2: 0.37 [kW]	U: 440 [V]	Polo: 4	Frecuenc.: 60 [Hz]


Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	42,4	42,7	45,1	47,5	48,9	44,0	33,3	53,2	53,6
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	30,7	31,0	33,4	35,8	37,2	32,3	21,5	41,5	41,9

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR Archivo: LY20114-27.11-2007