

85U15906 MG90SB 50 Hz

Geluidsmetingrapport			
Sound Pressure meting according to DS/ISO-3743			
Motor type: MG90SB	Productnummer: 85U15906	Ventilatordiameter: D108 [mm]	
P2: 1.5 [kW]	U: 400 [V]	Polig: 2	Frequentie: 50 [Hz]


Opmerkingen: De aangegeven geluidsemissiewaarde houdt geen rekening met productvariaties en meetonzekerheden. De aangegeven waarde kan daardoor tot 3 dB hoger zijn dan de waarde voor de gemiddelde productie-eenheid.

Getest op/bij:

Oktaafband niveau [db]

middenfrequentie	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Geluidsterkte	56,4	57,9	60,4	63,1	59,1	54,8	48,9	66,2	67,3
Niveau re: 1pW									
Geluidsdruk gemiddelde op 1m. re: 20 UPa	44,4	45,9	48,3	51,1	47,0	42,7	36,9	54,2	55,3

Geluidsdruk berekend volgens de ISO/DIS 11203 methode Q2



Initialen: KIR Bestands nr.: LY15673-29.09.2006