

87312328 MG112MC 50 Hz

Melunmittausraportti Äänentehon mittaus DS/ISO-3743 mukaisesti

Moott.tpi: MG112MC Tuotenumero: 87312328 Tuulettimen halk.: D128 [mm]
P2: 4 [kW] U: 400 [V] Pylväs: 4 Taajuus: 50 [Hz]


Huomautukset: Ilmoitetussa melutasossa ei huomioida valmistusvaihteluja ja mittaushetkiä. Ilmoitettu arvo voi siten olla jopa 3 dB korkeampi kuin keskimääräinen tuotantolaitteen arvo.

Testannut:

Oktaavikaistataso [db]

Keskitaajuus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Äänenteho Taso: 1 pW	45,6	48,4	58,1	55,4	51,6	47,3	38,3	59,7	61,2
Keskim. äänenpaine 1 m etäisyydellä: 20 UPa	33,3	36,1	45,9	43,1	39,4	35,0	26,0	47,4	48,9

Äänenpaine laskettu ISO/DIS 11203 menetelmän Q2 mukaisesti



Nimikirj.: KIR

Tied.nro: LY19142-13.08.2007