

86901742 MG80A 50 Hz

Helimõõtearuanne			
Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743			
Moot. tüüp: MG80A	Toote kood: 86901742	Ventilaatori läbimõõt: D124 [mm]	
P2: 0.55 [kW]	U: 400 [V]	Poolus: 4	Sagedus: 50 [Hz]


Märkused: Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmisseadme väärtus.

Katsetatud:

Oktaavriba tase [db]

Kesksagedus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Helivõimsus									
Tase re: 1 pW	38,2	37,7	46,7	46,4	45,4	36,1	27,5	50,7	51,5
Keskmine helirõhk									
1m. re: 20 UPa	26,4	25,9	34,8	34,6	33,6	24,3	15,7	38,9	39,7

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2



Initiaallid: KIR Reg-nr: LY20119-27.11.2007