

85905051 MG71A 50 Hz

Hangnyomás mérés jegyzőkönyv			
Hangnyomásszint mérés a DS/ISO-3743 szabványnak megfelelően			
Motortípus: MG71A	Cikkszám: 85905051	Prop. átmérő: D89 [mm]	
P2: 0.37 [kW]	U: 400 [V]	Pólus: 2	Frekvencia: 50 [Hz]


Megjegyzés: A bejelentett zajkibocsátási szint nem veszi figyelembe a gyártási eltéréseket és mérési bizonytalanságokat. A bejelentett érték ezért akár 3 dB-lel is magasabb lehet, mint az átlagos gyártási egységhez tartozó érték.

Tesztelve:

Octave Band Level [db]

Központi frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hangnyomás Szint re: 1 pW	43,6	51,6	52,4	59,1	56,1	51,2	45,5	62,2	62,4
Átlagos hangnyomásszint at 1m. re: 20 UPa	31,8	39,9	40,7	47,3	44,4	39,5	33,8	50,4	50,6

A hangnyomás számítása az SO/DIS 11203 Q2 módszer alapján



Jelzések: KIR Dok. sz.: LY15607-27.09.2006