

85904115 MG132SC 50 Hz

Ses Ölçüm Raporu DS/ISO-3743'e göre Ses Basıncı ölçümü

Motor tipi: MG132SC

Ürün numarası: 85904115

Fan çapı: D128 [mm]

P2: 5.5 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 2

Frekans: 50 [Hz]


Açıklamalar: Deklare edilen ses emisyon değeri ortalama ürün için 3dB fazla olabilir.

Test edilmiştir:

Oktav Bant Seviyesi[db]

Merkez Frekansı	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ses gücü Seviye : 1 pW	62,0	64,2	66,5	67,6	63,8	60,2	52,6	71,1	72,6
Ortalama Ses Basıncı 1m. de re: 20 UPa	49,7	51,9	54,1	55,3	51,5	47,9	40,3	58,8	60,3

Ses basıncı,ISO/DIS 11203 Q2 yöntemine göre hesaplanmıştır



Ad ve soyadın ilk harfleri: KİBosya no.: LY15843-13.10.2006