

85904387 MGE90LC 50 Hz

Ses Ölçüm Raporu DS/ISO-3743'e göre Ses Basıncı ölçümü

Motor tipi: MGE90LC

Ürün numarası: 85904387

Fan çapı: D108 [mm]

P2: 2.2 [kW]

Pol: 2

Açıklamalar: Deklare edilen ses emisyon değeri ortalama ürün için 3dB fazla olabilir.

Test edilmiştir:

Oktav Bant Seviyesi[db]

Merkez Frekansı	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ses gücü Seviye : 1 pW									
Ortalama Ses Basıncı 1m. de re: 20 UPa									

Ses basıncı,ISO/DIS 11203 Q2 yöntemine göre hesaplanmıştır

