

85901253 MGE160MD 50 Hz

Ses Ölçüm Raporu DS/ISO-3743'e göre Ses Basıncı ölçümü

Motor tipi: MGE160MD

Ürün numarası: 85901253

Fan çapı: D240 [mm]

P2: 15 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 2

Frekans: 50 [Hz]


Açıklamalar: Deklare edilen ses emisyon değeri ortalama ürün için 3dB fazla olabilir.

Test edilmiştir: 1500 (boşta) rpm

Oktav Bant Seviyesi[db]

Merkez Frekansı	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ses gücü Seviye : 1 pW	53,1	48,7	57,7	58,3	56,1	54,3	46,6	62,8	63,6
Ortalama Ses Basıncı 1m. de re: 20 UPa	40,2	35,7	44,7	45,3	43,1	41,4	33,7	49,8	50,6

Ses basıncı,ISO/DIS 11203 Q2 yöntemine göre hesaplanmıştır



Ad ve soyadın ilk harfleri: KİBosya no.: LY 02.06.2008

Ses Ölçüm Raporu
DS/ISO-3743'e göre Ses Basıncı ölçümü

Motor tipi: MGE160MD

Ürün numarası: 85901253

Fan çapı: D240 [mm]

P2: 15 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 2

Frekans: 50 [Hz]


Açıklamalar: Deklare edilen ses emisyon değeri ortalama ürün için 3dB fazla olabilir.

Test edilmiştir: 2250 (boşta) rpm

Oktav Bant Seviyesi[db]

Merkez Frekansı	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ses gücü Seviye : 1 pW	54,7	58,8	65,4	64,3	64,0	61,4	57,7	70,0	70,7
Ortalama Ses Basıncı 1m. de re: 20 UPa	41,7	45,8	52,4	51,3	51,1	48,4	44,7	57,0	57,7

Ses basıncı,ISO/DIS 11203 Q2 yöntemine göre hesaplanmıştır



Ad ve soyadın ilk harfleri: KİBosya no.: LY 02.06.2008

Ses Ölçüm Raporu
DS/ISO-3743'e göre Ses Basıncı ölçümü

Motor tipi: MGE160MD

Ürün numarası: 85901253

Fan çapı: D240 [mm]

P2: 15 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 2

Frekans: 50 [Hz]


Açıklamalar: Deklare edilen ses emisyon değeri ortalama ürün için 3dB fazla olabilir.

Test edilmiştir: 3000 (boşta) rpm

Oktav Bant Seviyesi[db]

Merkez Frekansı	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ses gücü Seviye : 1 pW	60,1	66,7	70,8	70,6	71,5	68,0	63,2	76,6	77,1
Ortalama Ses Basıncı 1m. de re: 20 UPa	47,1	53,8	57,8	57,6	58,5	55,0	50,3	63,7	64,2

Ses basıncı,ISO/DIS 11203 Q2 yöntemine göre hesaplanmıştır



Ad ve soyadın ilk harfleri: KİBosya no.: LY 02.06.2008

Ses Ölçüm Raporu
DS/ISO-3743'e göre Ses Basıncı ölçümü

Motor tipi: MGE160MD

Ürün numarası: 85901253

Fan çapı: D240 [mm]

P2: 15 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 2

Frekans: 50 [Hz]


Açıklamalar: Deklare edilen ses emisyon değeri ortalama ürün için 3dB fazla olabilir.

Test edilmiştir: 3600 (boşta) rpm

Oktav Bant Seviyesi[db]

Merkez Frekansı	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ses gücü Seviye : 1 pW	63,2	71,7	75,3	74,5	75,2	72,4	65,9	80,6	81,2
Ortalama Ses Basıncı 1m. de re: 20 UPa	50,3	58,8	62,3	61,5	62,2	59,4	62,9	67,6	68,3

Ses basıncı,ISO/DIS 11203 Q2 yöntemine göre hesaplanmıştır



Ad ve soyadın ilk harfleri: KİBosya no.: LY 02.06.2008