

# 87265256 MG100LC 60 Hz

## Informe medición sonora Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743

Tipo motor: MG100LC      Código del producto: 87265256      Diám ventil.: D128 [mm]  
P2: 4 [HP]      U: 440 [V]      Polo: 4      Frecuenc.: 60 [Hz]


**Notas:** El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

### Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	50,0	51,3	53,0	58,1	57,6	50,3	44,2	62,3	62,5
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	37,9	39,2	41,0	46,1	45,6	38,3	32,1	50,2	50,5

### Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR

Archivo: LY20110-26.11.2007