

85903527 MG160MB 50 Hz

Raport pomiaru głośności		
Pomiar mocy akustycznej wg DS/ISO-3743		
Typ silnika: MG160MB	Nr katalogowy: 85903527	Średnica wentylatora: D210 [mm]
P2: 11 [kW]	Biegun: 2	

Uwagi: Podana wartość poziomu hałasu nie uwzględnia zmian produkcyjnych i niedokładności pomiaru. Podana wartość może być większa maks. o 3 dB od wartości średniej jednostki produkcyjnej.

Testowane przy:

Poziom pasma oktawy [db]

Częstotliwość środkowa	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Moc akustyczna	61,1	63,7	68,5	68,4	67,1	61,8	58,8	73,0	74,1
Poziom re: 1 pW									
Średnie ciśnienie akustyczne przy 1m re: 20 UPa	48,6	51,2	56,0	55,9	54,6	49,3	46,3	60,5	61,6

Ciśnienie akustyczne obliczone wg ISO/DIS 11203 metoda Q2

