


85903155 MG90SB 60 Hz

DS/ISO-3743									
MG90SB		85903155				D108		[mm]	
P2:	1.5		U:	440		2		60	[Hz]
3dB									

[db]									
	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re:1 pW	60,4	62,3	65,3	66,8	64,0	59,7	53,6	70,6	71,7
1m, re:20 Upa	48,3	50,3	53,3	54,8	52,0	47,7	41,6	58,6	59,7



:	KIR	:	LY15674-29.09.2006
---	-----	---	--------------------