

85D06908 MG90LC 60 Hz

Informe medición sonora			
Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743			
Tipo motor: MG90LC	Código del producto: 85D06908	Diám ventil.: D108 [mm]	
P2: 3 [HP]	U: 440 [V]	Polo: 2	Frecuenc.: 60 [Hz]


Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	62,5	63,5	66,1	67,0	66,4	61,5	55,8	71,8	72,9
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	50,5	51,5	54,1	55,0	54,4	49,5	43,8	59,8	60,8

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR Archivo: LY15670-29.09.2006