

87415032 MG160LB 50 Hz

Správa o meraní hluku
Meranie hluku podľa DS/ISO-3743

Typ motora: MG160LB	Objednacie číslo: 87415032	Priemer ventilátora: D215 [mm]
P2: 15 [kW]	Pól: 4	

Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku neberie do úvahy odchýlky výroby a neistoty merania. Deklarovaná hodnota môže byť preto o 3 dB vyššia ako hodnota pre priemernú výrobnú jednotku.

Testované pri:

Úroveň októvového pásma [db]

Stredová frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hluk									
Úroveň re: 1 pW	55,2	53,9	59,7	62,4	58,3	56,3	56,6	66,0	66,8
Priemer akustického tlaku pri 1m. re: 20 UPa	42,7	44,1	47,2	49,9	45,8	43,8	44,1	53,5	54,3

Akustický tlak počítaný podľa ISO/DIS 11203 metóda Q2

