

85903652 MG180MB 50 Hz

Ses Ölçüm Raporu DS/ISO-3743'e göre Ses Basıncı ölçümü

Motor tipi: MG180MB

Ürün numarası: 85903652

Fan çapı: D215 [mm]

P2: 22 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 2

Frekans: 50 [Hz]


Açıklamalar: Deklare edilen ses emisyon değeri ortalama ürün için 3dB fazla olabilir.

Test edilmiştir:

Oktav Bant Seviyesi[db]

Merkez Frekansı	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ses gücü Seviye : 1 pW	64,2	69,6	72,4	71,3	70,9	68,0	62,0	76,9	78,0
Ortalama Ses Basıncı 1m. de re: 20 UPa	51,7	57,1	59,9	58,8	58,4	55,5	49,5	64,4	65,5

Ses basıncı,ISO/DIS 11203 Q2 yöntemine göre hesaplanmıştır



Ad ve soyadın ilk harfleri: KİBosya no.: LY 27.06.2008