

85U15906 MG90SB 50 Гц

Протокол звукометрии			
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743			
Тип э.двиг: MG90SB	Номер продукта: 85U15906	Диам.вент-ра: D108 [мм]	
P2: 1.5 [кВт]	U: 400 [В]	Полюс: 2	Частота: 50 [Гц]


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на:

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность	56,4	57,9	60,4	63,1	59,1	54,8	48,9	66,2	67,3
Уровень ге: 1 pW									
Среднее звуковое давление при 1м. ге: 20 UPa	44,4	45,9	48,3	51,1	47,0	42,7	36,9	54,2	55,3

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR № файла: LY15673-29.09.2006