

86187517 MG132SB 50 Hz

Zpráva o měření hluku
Měření akust. výkonu dle DS/ISO-3743

Typ motoru: MG132SB	Objednací číslo: 86187517	Průměr ventilátoru: D128 [mm]
P2: 5.5 [kW]	U: 400 [V]	Pól: 4
		Frekvence: 50 [Hz]


Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku nebere v úvahu výrobní odchylky a měřicí nejistoty. Deklarovaná hodnota tedy může být až o 3 dB vyšší než je hodnota pro průměrnou výrobní jednotku.

Test při:

Úroveň v oktavovém pásmu (dB)

Střední frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Akustický výkon Úroveň : 1 pW	47,4	50,1	58,1	60,3	49,6	46,6	39,0	62,0	63,1
Průměrný akustický tlak at 1m. re: 20 UPa	35,2	37,9	49,9	48,1	37,4	34,4	26,8	49,8	50,9

Akustický tlak počítaný dle ISO/DIS 11203, metoda Q2



Iniciály: KIR

Soubor č.: LY 18.03.2010