

85D08528 MG160LB 50 Hz

Έκθεση Μέτρησης Ήχου Μέτρηση ηχητικής ισχύος σύμφωνα με DS/ISO-3743

Τύπος κινητήρα: MG160LB

Κωδικός προϊόντος: 85D08528

Διάμετρος ανεμιστήρα: D210 [mm]

P2: 18.5 [kW]

Πόλος: 2

Παρατηρήσεις: Η τιμή εκπομπής θορύβου που δηλώνεται δεν λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές παραγωγής και τις αβεβαιότητες μέτρησης. Κατά συνέπεια, η δηλωθείσα τιμή ενδέχεται να είναι μέχρι και 3 dB υψηλότερη από την τιμή για τη μέση μονάδα παραγωγής.

Δοκιμάστηκε στις:

Στάθμη Ζώνης Οκτάβας [dB]

Κεντρική συχνότητα	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ηχητική Ισχύς Αναφ στάθμης: 1 pW	63,1	65,2	68,5	69,1	66,1	63,2	60,0	73,2	74,2
Μέση ηχητική πίεση σε 1m. re: 20 UPa	50,6	52,7	56,0	56,6	53,6	50,7	47,5	60,7	61,8

Ηχητική Πίεση υπολογιζόμενη κατά ISO/DIS 11203 μέθοδος Q2

