

# 86905654 MG71B 50 Hz

## Poročilo meritve hrupa Meritve zvočnega tlaka po DS/ISO-3743

Tip motorja: MG71B

Št. proizvoda: 86905654

Premjer ventilatorja: D124 [mm]

P2: 0.37 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 4

Frekvenca: 50 [Hz]


**Opombe:** Deklarirana vrednost emisije hrupa ne upošteva variacij proizvodnje in merilnih negotovosti. Deklarirana vrednost je torej lahko do 3 dB višja od vrednosti za povprečno proizvodno enoto.

Testirano pri:

### Frekvenčno območje [db]

| Sredinska frekvenca                            | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Moč hrupa<br>Nivo re: 1 pW                     | 38,0 | 38,4 | 41,7 | 45,2 | 47,8 | 41,6 | 30,3 | 51,4  | 51,4    |
| Povprečje zvočnega tlaka<br>pri 1m. re: 20 UPa | 26,3 | 26,6 | 30,0 | 33,5 | 36,0 | 29,9 | 18,6 | 39,7  | 39,6    |

### Zvočni tlak izračunan po ISO/DIS 11203 metodi Q2



Začetnice: KIR

Številka datoteke: LY20111-27.11.2007