86Z11501 MG71A 50 Hz

Raport măsurare sunet
Măsuratori putere sonoră conform cu DS/ISO-3743

Tip motor: MG71A **Cod produs:** 86Z11501 **Diametru ventilator:** D124 **[mm]**

P2: 0.25 **[kW]** **U:** 400 **[V]** **Pol:** 4 **Frecvenţă:** 50 **[Hz]**

Remarci: Valoarea emisiei de zgomot declarată nu ia în considerare variațiile de producție și incertitudinile de măsurare. Prin urmare, valoarea declarată poate fi cu până la 3 dB mai mare decât valoarea pentru unitatea de producție medie.

Testat la:

Nivel banda octave [db]

Center Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Putere sonoră Nivel re: 1 pW	36,0	37,8	42,9	43,5	45,4	43,1	28,0	50,2	50,3
Presiune acustică medie la 1m. re: 20 UPa	24,3	26,1	31,2	31,8	33,6	31,4	16,3	38,5	38,6

Presiunea sonoră calculată conform metodei ISO / DIS 11203 Q2



Inițiale: KIR **Fișier nr.:** LY19246-24.08.2007