

86187524 MG160MB 50 Гц

Протокол звукометрии Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MG160MB

Номер продукта: 86187524

Диам.вент-ра: D215 [мм]

P2: 11 [кВт]

Полюс: 4

Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на:

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность Уровень ре: 1 pW	52,0	54,7	60,4	62,8	56,4	56,8	54,0	65,8	66,6
Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa	39,5	42,2	47,9	50,3	43,8	44,3	41,5	53,3	54,1

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2

