

85905775 MG100LC 60

DS/ISO-3743

:	MG100LC	:	85905775	:	D108
P2:	3	U:	440 [V]	:	2
				:	60 [Hz]


: 3 dB

:

[db]

	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re1 pW	57,5	63,1	66,5	67,3	65,6	62,8	56,0	71,8	72,6
1m re 20 UPa	45,5	51,1	54,5	55,3	53,6	50,7	44,0	59,8	60,6

ISO/DIS 11203 Q2



: KIR : LY15656-29.09.2006