

85904115 MG132SC 50 Hz

izveštaj merenja buke
Merenje jačine zvuka u skladu sa DS/ISO-3743

Tip motora: MG132SC	Proizvodni broj: 85904115	Prečnik ventilatora: D128 [mm]
P2: 5.5 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2
		Frekvencija: 50 [Hz]


Komentari: Deklarisana vrednost emisije buke ne uzima u obzir varijacije u proizvodnji i tolerancije mera. Deklarisana vrednost, prema tome, može biti i do 3dB viša nego vrednost prosečne proizvedene jedinice.

Testirano na:

Nivo buke jedne oktave [db]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke	62,0	64,2	66,5	67,6	63,8	60,2	52,6	71,1	72,6
Nivo re: 1 pW									
Prosečni nivo buke na 1m. re: 20 UPa	49,7	51,9	54,1	55,3	51,5	47,9	40,3	58,8	60,3

Jačina zvuka izmerena u skladu sa ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicijali: KIR

Dokument br.: LY15843-13.10.2006