

85904196 MG90SB 60

DS/ISO-3743

:	MG90SB	:	85904196	:	D108	□				
P2:	1.5	□	U:	440	[V]	:	2	:	60	[Hz]


: 3 dB

:

[db]

	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re1 pW	60,4	62,3	65,3	66,8	64,0	59,7	53,6	70,6	71,7
1m re 20 UPa	48,3	50,3	53,3	54,8	52,0	47,7	41,6	58,6	59,7

ISO/DIS 11203 Q2



: KIR : LY15674-29.09.2006