

85Z15005 MG71B 50 Hz

Skaņas mērījumu ziņojums Skaņas jaudas mērījums saskaņā ar DS/ISO-3743

Motora veids: MG71B	Produkta numurs: 85Z15005	Ventilatora diametrs: D89 [mm]
P2: 0.55 [kW]	U: 400 [V]	Balsts: 2
		Frekvence: 50 [Hz]


Piezīmes: Deklarētajā trokšņa emisijas vērtībā nav nemtas vērā ražošanas vibrācijas un mērījumu nenoteiktība. Tādējādi deklarētā vērtība var būt par 3 dB augstāka nekā vidējās ražošanas vienības vērtība.

Testēts pie:

Oktāvu joslas līmenis [db]

Vidējā frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Skaņas jauda Līmenis re: 1 pW	43,7	52,9	52,4	56,2	55,4	51,2	45,4	60,7	61,2
Skaņas spiediena vidējā vērtība pie 1m. re: 20 UPa	31,9	41,2	40,6	44,5	44,5	39,4	33,6	49,0	49,5

Skaņas spiediens aprēķināts saskaņā ar ISO/DIS 11203 Q2 metodi



Sākotnēji: KIR

Faila Nr.: LY15679-29.09-2006