

87265256 MG100LC 50 Hz

Lydmålingsrapport			
Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743			
Motortype: MG100LC	Produktnummer: 87265256	Viftediameter: D128 [mm]	
P2: 3 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 4	Frekvens: 50 [Hz]


Merknader: Det deklarerte lydnivå tar ikke høyde for variasjoner i produksjon og usikkerhet i målinger. Den deklarerte verdi kan derfor være opp mot 3dB høyere enn verdi for gjennomsnittlig produksjonsenhet.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsnivå [dB]

Senterfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt	45,5	47,4	54,6	55,1	59,0	50,0	42,9	62,2	62,1
Nivå vedr.: 1 pW									
Gjennomsnittlig lydtrykk	33,4	35,4	42,6	43,1	47,0	37,9	30,8	50,2	50,1
Ved 1m. vedr: 20 UPa									

Lydtrykk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2



Initialer: KIR Filnummer: LY20107-26.11.2007