

86902239 MG100LB 50 Hz

Отчет за измерване на шума
Измерване на нивото на шума, съгласно DS/ISO-3743

Тип двиг-л: MG100LB	Номер на продукта: 86902239	Диаметър на вентилатора: D108 [mm]
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Полюс: 4
		Честота: 50 [Hz]


Забележки: Декларираната стойност за нива на шума не включва измененията в нивата и колебанията в измерванията. Затова декларираната стойност може да е с до 3 dB по-висока от средната стойност.

Тествано при:

Ниво на шума на октава [db]

Централна честота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ниво на шума	41,7	44,3	46,8	49,9	49,8	41,1	33,8	54,3	54,7
Ниво ре: 1 pW									
Осреднено ниво на шума при 1m. ре: 20 UPa	29,6	32,3	34,8	37,8	37,8	29,1	21,7	42,2	42,7

Ниво на шума, изчислено съгласно ISO/DIS 11203 метод Q2



Инициали: KIR N на файл: LY20072-22.11.2007