

87410026 MG160LB 50 Hz

Ljudmätningsrapport		
Ljudeffektmätning enligt DS/ISO-3743		
Motortyp: MG160LB	Produkt nummer: 87410026	Fläkt diameter: D210 [mm]
P2: 18.5 [kW]	Pol: 2	

Anmärkningar: Det deklarerade värdet för ljudavgivning tar inte hänsyn till tillverkningsvariationer och mätosäkerheter. Det deklarerade värdet kan därför vara upp till 3 dB högre än värdet för en genomsnittlig tillverkningsenhet.

Provad vid:

Oktavbandsnivå [db]

Centrumfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ljudeffekt	63,1	65,2	68,5	69,1	66,1	63,2	60,0	73,2	74,2
Nivå re: 1 pW									
Ljudtryck, genomsnitt vid 1 m re: 20 UPa	50,6	52,7	56,0	56,6	53,6	50,7	47,5	60,7	61,8

Ljudtryck beräknat enligt ISO/DIS 11203 metod Q2

