

85903412 ML160AB 60 Hz

Relatório de medição do som Potência sonora medida de acordo com a DS/ISO-3743

Tipo motor: ML160AB Código: 85903412 Ø ventilador: D210 [mm]
P2: 15 [kW] U: 440 [V] Pólo: 2 Frequênc.: 60 [Hz]


Comentários: O valor de emissão de ruído declarado não leva em consideração as variações de produção e as incertezas de medição. Por esse motivo, o valor declarado poderá ser até 3 dB superior ao valor da unidade de produção média.

Testado em:

Nível de banda de oitava [db]

Frequência central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potência sonora Nível re: 1 pW	63,8	68,0	74,1	72,8	71,0	68,2	64,8	77,7	78,8
Pressão sonora média a 1m. re: 20 UPa	51,3	55,5	61,6	60,3	58,5	55,7	52,3	65,2	66,3

Pressão sonora calculada de acordo com a ISO/DIS 11203, método Q2



Iniciais: KIR

Fich. nº: LY 27.06.2008