

87410024 MG160MB 50 Hz

Geluidsmetingrapport Sound Pressure meting according to DS/ISO-3743

Motor type: MG160MB	Productnummer: 87410024	Ventilatordiameter: D210 [mm]
P2: 11 [kW]	Polig: 2	

Opmerkingen: De aangegeven geluidsemissiewaarde houdt geen rekening met productvariaties en meetonzekerheden. De aangegeven waarde kan daardoor tot 3 dB hoger zijn dan de waarde voor de gemiddelde productie-eenheid.

Getest op/bij:

Oktaafband niveau [db]

middenfrequentie	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Geluidsterkte	61,1	63,7	68,5	68,4	67,1	61,8	58,8	73,0	74,1
Niveau re: 1pW									
Geluidsdruk gemiddelde op 1m. re: 20 UPa	48,6	51,2	56,0	55,9	54,6	49,3	46,3	60,5	61,6

Geluidsdruk berekend volgens de ISO/DIS 11203 methode Q2

