

85804105 MG80B 60 Hz

소음 측정 보고서

DS/ISO-3743에 따른 소음 출력 측정

모터 타입: MG80B 제품 번호: 85804105 팬 직경: D89 [mm]
P2: 1.1 [kW] U: 440 [V] 극: 2 주파수: 60 [Hz]


주의점: 신고 소음 방출값은 생산과정에서 발생하는 변수 및 측정 불확실성을 고려하지 않습니다. 따라서, 신고값은 일반적인 생산 단위 대비 최대 3dB 더 높을 수 있습니다.

시험 장소:

옥타브 밴드 레벨[db]

중심 주파수	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
소음 출력 레벨 re:1 pW	43,5	53,6	52,3	53,8	56,1	51,7	46,7	60,4	61,0
평균 음압 1m, re:20 Upa 기준	31,7	41,7	40,5	42,0	44,2	39,9	34,9	48,6	49,2

ISO/DIS 11203의 Q2에 따라 계산된 음압



이니셜: KIR

파일 번호: LY15628-27.09.2006