

85D08528 MG160LB 50 Hz

Lydmålingsrapport		
Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743		
Motortype: MG160LB	Produktnr.: 85D08528	Ventilatordiameter: D210 [mm]
P2: 18.5 [kW]	Pol: 2	

Bemærkninger: Den deklarerede støjafgivelse tager ikke højde for produktionsudsving og måle usikkerheder. Den deklarerede værdi kan derfor være op til 3 dB højere end værdien for den gennemsnitlige produktionsenhed.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsniveau [dB]

Centerfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt	63,1	65,2	68,5	69,1	66,1	63,2	60,0	73,2	74,2
Niveau vedr.: 1 pW									
Gennemsnitligt lydtryk Ved 1m. vedr: 20 UPa	50,6	52,7	56,0	56,6	53,6	50,7	47,5	60,7	61,8

Lydtryk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2

