

85903411 ML160AA 50 Hz

Ljudmätningsrapport Ljudeffektmätning enligt DS/ISO-3743

Motortyp: ML160AA

Produkt nummer: 85903411

Fläkt diameter: D210 [mm]

P2: 11 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 2

Frekvens: 50 [Hz]


Anmärkningar: Det deklarerade värdet för ljudavgivning tar inte hänsyn till tillverkningsvariationer och mätosäkerheter. Det deklarerade värdet kan därför vara upp till 3 dB högre än värdet för en genomsnittlig tillverkningsenhet.

Provad vid:

Oktavbandsnivå [dB]

Centrumfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ljudeffekt Nivå re: 1 pW	61,1	63,7	68,5	68,4	67,1	61,8	58,8	73,0	74,1
Ljudtryck, genomsnitt vid 1 m re: 20 UPa	48,6	51,2	56,0	55,9	54,6	49,3	46,3	60,5	61,6

Ljudtryck beräknat enligt ISO/DIS 11203 metod Q2



Initial: KIR

Filnr: LY 27.06.2008