

85905115 MG80A 50 Hz

Geluidsmetingrapport Sound Pressure meting according to DS/ISO-3743

Motor type: MG80A

Productnummer: 85905115

Ventilatordiameter: D89 [mm]

P2: 0.75 [kW]

U: 400 [V]

Polig: 2

Frequentie: 50 [Hz]


Opmerkingen: De aangegeven geluidsemissiewaarde houdt geen rekening met productvariaties en meetonzekerheden. De aangegeven waarde kan daardoor tot 3 dB hoger zijn dan de waarde voor de gemiddelde productie-eenheid.

Getest op/bij:

Oktaafband niveau [db]

middenfrequentie	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Geluidsterkte	43,9	52,3	53,3	54,9	55,9	51,3	46,3	60,6	61,1
Niveau re: 1pW									
Geluidsdruk gemiddelde op 1m. re: 20 UPa	32,1	40,5	41,5	43,1	44,0	39,5	34,5	48,8	49,3

Geluidsdruk berekend volgens de ISO/DIS 11203 methode Q2



Initialen: KIR

Bestands nr.: LY15640-28.09.2006