

99583819 MG90LE 50 Hz

izveštaj merenja buke Merenje jačine zvuka u skladu sa DS/ISO-3743

Tip motora: MG90LE Proizvodni broj: 99583819 Prečnik ventilatora: D108 [mm]
P2: 2.2 [kW] U: 400 [V] Pol: 2 Frekvencija: 50 [Hz]


Komentari: Deklarisana vrednost emisije buke ne uzima u obzir varijacije u proizvodnji i tolerancije mera. Deklarisana vrednost, prema tome, može biti i do 3dB viša nego vrednost prosečne proizvedene jedinice.

Testirano na:

Nivo buke jedne oktave [dB]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke Nivo re: 1 pW	41,0	49,5	55,3	62,2	59,2	56,0	51,6	65,5	-
Prosečni nivo buke na 1m. re: 20 UPa	29,1	37,5	43,4	50,2	47,2	44,0	39,6	53,5	-

Jačina zvuka izmerena u skladu sa ISO/DIS 11203 metoda Q2



Inicijali: VBJ

Dokument br.: LY66640 18/07/2019