

86U17522 MG132MB 50 Hz

Melunmittausraportti Äänentehon mittaus DS/ISO-3743 mukaisesti

Moott.tpi: MG132MB Tuotenumero: 86U17522 Tuulettimen halk.: D158 [mm]
P2: 7.5 [kW] U: 400 [V] Pylväs: 4 Taajuus: 50 [Hz]


Huomautukset: Ilmoitetussa melutasossa ei huomioida valmistusvaihteluja ja mittausheittoja. Ilmoitettu arvo voi siten olla jopa 3 dB korkeampi kuin keskimääräinen tuotantolaitteen arvo.

Testannut:

Oktaavikaistataso [db]

Keskitaajuus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Äänenteho Taso: 1 pW	52,3	53,9	57,9	60,4	53,3	50,9	42,6	62,8	64,0
Keskim. äänenpaine 1 m etäisyydellä: 20 UPa	40,0	41,7	45,7	48,2	41,1	38,7	30,3	50,5	51,7

Äänenpaine laskettu ISO/DIS 11203 menetelmän Q2 mukaisesti



Nimikirj.: KIR

Tied.nro: LY 18.03.2010