86Z11501 MG71A 50 Hz

Informe medición sonora
Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743

Tipo motor: MG71A **Código del producto:** 86Z11501 **Diám ventil.:** D124 **[mm]**

P2: 0.25 **[kW]** **U:** 400 **[V]** **Polo:** 4 **Frecuenc.:** 50 **[Hz]**

Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	36,0	37,8	42,9	43,5	45,4	43,1	28,0	50,2	50,3
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	24,3	26,1	31,2	31,8	33,6	31,4	16,3	38,5	38,6

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Inicials: KIR **Archivo:** LY19246-24.08.2007