

86187524 MG160MB 60 Hz

音響測定レポート

DS/ISO-3743 準拠 音響出力測定

電動機タイプ: MG160MB

製品番号: 86187524

ファンの直径: D215 [mm]

P2: 11 [kW]

極数: 4

注: ここに述べられた騒音値は、製品個体差と測定誤差を考慮していません。したがって、平均値より最大3dB 大きくなる可能性があります。

試験条件:

オクターブ帯域レベル [db]

中心周波数	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
音響出力 Level re: 1 pW	54,6	56,8	61,2	66,9	64,6	60,1	57,6	70,5	71,3
音圧平均 at 1m. re: 20 UPa	42,1	44,3	48,7	54,4	52,1	47,6	45,1	58,0	58,8

ISO/DIS 11203 メソッド Q2 に従い計算された音圧

