

87410024 MG160MB 50 Hz

Bảo cáo Đo Âm thanh		
Đo công suất âm thanh theo DS/ISO-3743		
Loại đ.cơ: MG160MB	Số sản phẩm: 87410024	Đường kính quạt: D210 [mm]
P2: 11 [kW]	Cực: 2	

Ghi chú: Giá trị phát ra tiếng ồn được trình bày không xem xét sự thay đổi sản xuất và sự không chắc chắn trong đo lường. Giá trị được trình bày có thể cao hơn 3 dB so với giá trị cho thiết bị sản xuất trung bình.

Đã thử nghiệm ở:

Mức Dải Octa [db]

Tần số Trung tâm	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Công suất Âm thanh	61,1	63,7	68,5	68,4	67,1	61,8	58,8	73,0	74,1
Mức: 1 pW									
Trung bình Áp suất Âm thanh ở 1 m.: 20 UPa	48,6	51,2	56,0	55,9	54,6	49,3	46,3	60,5	61,6

Áp suất Âm thanh tính toán theo ISO/DIS 11203 phương pháp Q2

