

# 85903805 MG71A 50 Hz

## Skaņas mērījumu ziņojums Skaņas jaudas mērījums saskaņā ar DS/ISO-3743

|                     |                           |                                |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Motora veids: MG71A | Produkta numurs: 85903805 | Ventilatora diametrs: D89 [mm] |
| P2: 0.37 [kW]       | U: 400 [V]                | Balsts: 2                      |
|                     |                           | Frekvence: 50 [Hz]             |


**Piezīmes:** Deklarētajā trokšņa emisijas vērtībā nav nemtas vērā ražošanas vibrācijas un mērījumu nenoteiktība. Tādējādi deklarētā vērtība var būt par 3 dB augstāka nekā vidējās ražošanas vienības vērtība.

Testēts pie:

### Oktāvu joslas līmenis [db]

| Vidējā frekvence                                      | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Skaņas jauda<br>Līmenis re: 1 pW                      | 43,6 | 51,6 | 52,4 | 59,1 | 56,1 | 51,2 | 45,5 | 62,2  | 62,4    |
| Skaņas spiediena vidējā vērtība<br>pie 1m. re: 20 UPa | 31,8 | 39,9 | 40,7 | 47,3 | 44,4 | 39,5 | 33,8 | 50,4  | 50,6    |

### Skaņas spiediens aprēķināts saskaņā ar ISO/DIS 11203 Q2 metodi



Sākotnēji: KIR

Faila Nr.: LY15607-27.09.2006